

Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg, 46×24G,
fronthoogte lade: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931456 150
GTIN	4062406132644
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens. Belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast 50×28G nr. 931435.

Levering:

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

Opmerking:

Er kunnen alleen GridLine insteekbare scheidingswanden in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

Technische beschrijving

Fronthoogte	150 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Gewicht	23 kg
Nuttige hoogte	125 mm
Nuttige diepte in G	24
Nuttige breedte in G	46
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	1150 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	46×24G
Producttype	Lade

Accessoires

PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 46	951032 46
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 46	951020 46
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 46	951030 46