

HOLEX**Handschoenen, paar Cut F / A8, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094615 9
GTIN	4062406132583
Artikelklasse	02H

Omschrijving**Uitvoering:**

Handschoenen met nieuwe vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Oeko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Snijbestendige handschoenen met het hoogste EN-ISO snijvastheidsniveau F (conform ANSI A8) voor zware werkzaamheden met extreme snijgevaaren.

Uitvoering promotietekst:

Handschoenen met nieuwe DYTEC® vezeltechnologie **volledig zonder glas- of staalvezels**. Coating van nitrilschuim. Öko-Tex Standard 100.

Snijvastheidsniveau F (conform ANSI A8) voor zware werkzaamheden met extreme snijgevaaren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Breitechnologie	10G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Dragermateriaal	DYTEC
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Kleur	zwart / grijs
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	F
Producttype	Snijbestendige handschoenen