


Garant GRIDLINE

**Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling, 200 kg, 46×24G,  
fronthoogte lade: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	931456 200
GTIN	4062406132651
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbaar labelstrips.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 50 mm of 2G (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** – om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens. Belastbaarheid 200 kg.

**T.b.v.:**

Behuizing voor gereedschapskast 50×28G nr. 931435.

**Levering:**

Lade compleet met telkens 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

**Opmerking:**

Er kunnen alleen GridLine insteekbare scheidingswanden in de breedtes 2G, 4G, 6G, 8G, 10G of 12G worden gebruikt.

**Technische beschrijving**

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Nuttige hoogte	175 mm
Gewicht	26 kg

Fronthoogte	200 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G	46×24
Nuttige diepte in G	24
Nuttige breedte in G	46
Toepassingsgebied	Montagewagen
Nuttige breedte	1150 mm
Nuttige diepte	600 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Materiaaldikte	1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	46×24G
Producttype	Lade

## Accessoires

PVC-afdekking voor handgrepen set10-delig Lades nuttige breedte in G 46	951032 46
Individuele eenhandsladeontgrendeling Lades nuttige breedte in G 46	951020 46
Handgreep-eindkappen20-delig Type 10	951025 10
Labelstripset10-delig Lades nuttige breedte in G 46	951030 46