


Garant**Zachte opzetbek, Type: 120S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	363034 120S
GTIN	4062406131739
Artikelklasse	310

Omschrijving**Toepassing:**

Voor individuele contouren en voor de bewerking van gevoelige onderdelen.

Opmerking:

Zwaluwstaartgeleiding voor snelle wisseling van bekken aanwezig. Uitvoering S van staal en A van aluminium. Gezaagd voormateriaal, alleen onderzijde bewerkt. Bij artikel 363034 80A alleen met max. 12,5 Nm spannen (12,5 Nm = 0,5 t). Bij artikel 363034 120A alleen met max. 34 Nm spannen (34 Nm = 1 t). Bij artikel 363034 160A alleen met max. 82,5 Nm spannen (82,5 Nm = 2 t).

Technische beschrijving

Bekbreedte b	120 mm
Geschikt voor kleurcode	Xtric 80
Bekhoogte h	28 mm
Beklengte l	50 mm
Materiaal	1.7227
Producttype	Bankschroefbekken

