

HOLEX**Handschoenen, paar Pro Cut E / Impact, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094606 10 |
| GTIN | 4062406132934 |
| Artikelklasse | 02H |

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Cut E. Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen ter bescherming tegen **extreme snijgevaren**. PU-nitrilschuimlaag voor een zeer goede grip ook in oliebesmeurde en natte werkomgevingen. Met versterkte duimkromming voor een langere levensduur. Met extra handrugbeschermingen in innovatief design voor maximale bescherming en buitengewoon grote bewegingsvrijheid.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Beschermingscategorie | Categorie II |
| Handschoentype | Snijbestendige handschoenen |
| Handschoenmaat | 10 |

| | |
|------------------------|--|
| Inhoud | 12 |
| Handschoeneigenschap | Schokbescherming |
| Handschoeneigenschap | verstevigde duimkromming |
| Handschoeneigenschap | DMF-vrij |
| Breitechnologie | 13G |
| Drogen | aan de lucht drogen |
| EN 388 | 4X42EP |
| Dragermateriaal | HPPE |
| Coating | PU op waterbasis / nitril |
| Coatingvariant | Handpalm |
| Toepassingsgebied | Heavy Duty |
| Kleur | zwart / grijs |
| Lengte | 255 mm |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Snijbeschermingsklasse | E |
| Producttype | Snijbestendige handschoenen |