

**Handschoenen, paar Pro Cut E, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094605 10 |
| GTIN | 4062406132880 |
| Artikelklasse | 02H |

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Cut E. Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen ter bescherming tegen **extreme snijgevaren**. PU-nitrilschuimlaag voor een zeer goede grip ook in oliebesmeurde en natte werkomgevingen. Met versterkte duimkromming voor een langere levensduur.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Handschoentype | Snijbestendige handschoenen |
| Handschoenmaat | 10 |
| Beschermingscategorie | Categorie II |
| Inhoud | 12 |

| | |
|------------------------|--|
| Handschoeneigenschap | DMF-vrij |
| Handschoeneigenschap | verstevigde duimkromming |
| Breitechnologie | 13G |
| Drogen | aan de lucht drogen |
| EN 388 | 4X42E |
| Dragermateriaal | HPPE |
| Coating | PU op waterbasis / nitril |
| Coatingvariant | Handpalm |
| Toepassingsgebied | Allround |
| Kleur | zwart / grijs |
| Lengte | 255 mm |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Snijbeschermingsklasse | E |
| Producttype | Snijbestendige handschoenen |