

**Handschoenen, paar Pro Cut E, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094605 11
GTIN	4062406132897
Artikelklasse	02H

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Cut E. Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen ter bescherming tegen **extreme snijgevaren**. PU-nitrilschuimlaag voor een zeer goede grip ook in oliebesmeurde en natte werkomgevingen. Met versterkte duimkromming voor een langere levensduur.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoenmaat	11
Inhoud	12

Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	verstevigde duimkromming
Breitechnologie	13G
Drogen	aan de lucht drogen
EN 388	4X42E
Dragermateriaal	HPPE
Coating	PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Lengte	255 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Snijbeschermingsklasse	E
Producttype	Snijbestendige handschoenen