

**Handschoenen, paar Eco Cut F, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094608 10
GTIN	4062406132989
Artikelklasse	02H

Omschrijving**Uitvoering:**

Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen voor dagelijks gebruik. Met sterke PU-coating. HOLEX Eco Cut F. **Snijvastheidsniveau F ter bescherming tegen extreme snijgevaaren.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Handschoenmaat	10
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens

Breitechnologie	13G
Drogen	aan de lucht drogen
EN 388	4X42F
Dragermateriaal	HPPE
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Kleur	grijs
Lengte	255 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Snijbeschermingsklasse	F
Producttype	Snijbestendige handschoenen