



Elektronische momentschroevendraaier, Maximaal draaimoment: 300cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659005 300
GTIN	4018754299409
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoek van slechts 4,5°. Hierdoor is werken met fijne gradaties bij moeilijk toegankelijke schroefverbindingen mogelijk.

Mechanisch gedeelte met kogelmechanisme ontkoppelt hoor- en voelbaar bij bereiken van het doel-draaimoment. Na activering voorkomt het doorschuifende mechanisme dat het ingestelde aanhaalmoment onbedoeld wordt overschreden en dat de schroef te strak wordt aangehaald.

Ergonomisch gevormde, gewelfde handgreep maakt werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. Aan het uiteinde van het handvat is een 1/4 inch aandrijfviervkant geïntegreerd. Resistent tegen oliën, vetten, brandstoffen en remvloeistoffen.

- **Drie bedrijfsmodi en optisch, akoestisch en voelbaar stopsignaal.**
- **Opslagcapaciteit: maximaal 2500 meetwaarden.**
- **Via een geïntegreerde micro-USB-aansluiting is het uitlezen en documenteren van de meetgegevens op eindapparaten mogelijk.**
- **Helder en accusparend oled-kleurendisplay.**

Maateenheden: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Toepassing:

Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Levering:

Inclusief lithium-ion-accu 3,6 V / 2,6 Ah type 18650 (laden gebeurt extern), software SENSOMASTER 4, micro-USB op USB-A-kabel, bithouder (zeskantuitgang D 6,3; 1/4 inch). In kunststof koffer.

Opmerking:

De geschikte lader en laadadapter zijn op aanvraag leverbaar. Extra accu's verkrijgbaar onder nr. 081574 maat 2600 of alternatief maat 3500.

Technische beschrijving

Totale lengte L	317 mm
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Norm	DIN EN ISO 6789
Meettechniek	elektronisch
Serie	TORSIOTRONIC
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Aflezingsomschakelbaar	lbf _{in}
Aflezingsomschakelbaar	lbf _{ft}
Aflezingsomschakelbaar	oz _{in}
Bithouder	F 6,3
Testrapport	Testrapport van de producent
Draaimomentbereik	30 - 300 cNm
Aansluiting	USB-aansluiting
Feedback	weergevend
Feedback	akoestisch signaal
Feedback	ontkoppelend
Gegevens rapporteerbaar	ja
Draaimomentbereik	0,3 - 3 Nm
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Gewicht	679 g
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Meetmethode	Draaimoment
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch

Aanduiding ontkoppeling	optisch
maximaal draaimoment	300 cNm
Weergave	digitaal
Kalibratie	O3
Resolutie	0,1 cNm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Accu verwisselbaar	ja
Accuspanning	3,6 V
Accucapaciteit	2,6 Ah
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

KalibratieMomentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
---	------------------