



Elektronische momentschroevendraaier, Maximaal draaimoment: 600cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659005 600
GTIN	4018754299416
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoek van slechts 4,5°. Hierdoor is werken met fijne gradaties bij moeilijk toegankelijke schroefverbindingen mogelijk.

Mechanisch gedeelte met kogelmechanisme ontkoppelt hoor- en voelbaar bij bereiken van het doel-draaimoment. Na activering voorkomt het doorschuifende mechanisme dat het ingestelde aanhaalmoment onbedoeld wordt overschreden en dat de schroef te strak wordt aangehaald.

Ergonomisch gevormde, gewelfde handgreep maakt werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. Aan het uiteinde van het handvat is een 1/4 inch aandrijfvierkant geïntegreerd. Resistent tegen oliën, vetten, brandstoffen en remvloeistoffen.

- **Drie bedrijfsmodi en optisch, akoestisch en voelbaar stopsignaal.**
- **Opslagcapaciteit: maximaal 2500 meetwaarden.**
- **Via een geïntegreerde micro-USB-aansluiting is het uitlezen en documenteren van de meetgegevens op eindapparaten mogelijk.**
- **Helder en accusparend oled-kleurendisplay.**

Maateenheden: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Toepassing:

Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Levering:

Inclusief lithium-ion-accu 3,6 V / 2,6 Ah type 18650 (laden gebeurt extern), software SENSOMASTER 4, micro-USB op USB-A-kabel, bithouder (zeskantuitgang D 6,3; 1/4 inch). In kunststof koffer.

Opmerking:

De geschikte lader en laadadapter zijn op aanvraag leverbaar. Extra accu's verkrijgbaar onder nr. 081574 maat 2600 of alternatief maat 3500.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	600 cNm
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Serie	TORSIOTRONIC
Aansluiting	USB-aansluiting
Bithouder	F 6,3
Kalibratie	O3
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	optisch
Draaimomentbereik	0,6 - 6 Nm
Aflez ing omschakelbaar	Nm
Aflez ing omschakelbaar	cNm
Aflez ing omschakelbaar	lbf _{in}
Aflez ing omschakelbaar	lbf _{ft}
Aflez ing omschakelbaar	oz _{fin}
Totale lengte L	317 mm
Aansluitingsvorm	Aandrijf vierkant (ratel)
Gewicht	682 g
Resolutie	0,1 cNm
Feedback	weergevend
Feedback	akoestisch signaal
Feedback	ontkoppelend
Draaimomentbereik	60 - 600 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Testrapport	Testrapport van de producent
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Meettechniek	elektronisch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %

Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Meetmethode	Draaimoment
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Weergave	digitaal
Gegevens rapporteerbaar	ja
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Accucapaciteit	2,6 Ah
Accuspanning	3,6 V
Accu verwisselbaar	ja
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

KalibratieMomentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
---	------------------