



## Elektronische momentschroevendraaier, Maximaal draaimoment: 1000cNm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659005 1000
GTIN	4018754299386
Artikelklasse	63A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoek van slechts 4,5°. Hierdoor is werken met fijne gradaties bij moeilijk toegankelijke schroefverbindingen mogelijk.

Mechanisch gedeelte met kogelmechanisme ontkoppelt hoor- en voelbaar bij bereiken van het doel-draaimoment. Na activering voorkomt het doorschuifende mechanisme dat het ingestelde aanhaalmoment onbedoeld wordt overschreden en dat de schroef te strak wordt aangehaald.

Ergonomisch gevormde, gewelfde handgreep maakt werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk. Aan het uiteinde van het handvat is een 1/4 inch aandrijfviervkant geïntegreerd. Resistent tegen oliën, vetten, brandstoffen en remvloeistoffen.

- **Drie bedrijfsmodi en optisch, akoestisch en voelbaar stopsignaal.**
- **Opslagcapaciteit: maximaal 2500 meetwaarden.**
- **Via een geïntegreerde micro-USB-aansluiting is het uitlezen en documenteren van de meetgegevens op eindapparaten mogelijk.**
- **Helder en accusparend oled-kleurendisplay.**

**Maateenheden:** cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

#### Toepassing:

Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Levering:

Inclusief lithium-ion-accu 3,6 V / 2,6 Ah type 18650 (laden gebeurt extern), software SENSOMASTER 4, micro-USB op USB-A-kabel, bithouder (zeskantuitgang D 6,3; 1/4 inch). In kunststof koffer. Met dwarsgreep.

#### Opmerking:

De geschikte lader en laadadapter zijn op aanvraag leverbaar. Extra accu's verkrijgbaar onder nr. 081574 maat 2600 of alternatief maat 3500.

## Technische beschrijving

Gegevens rapporteerbaar	ja
Totale lengte L	317 mm
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Kalibratie	O3
Norm	DIN EN ISO 6789
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Aflezingsomschakelbaar	lbf <sub>in</sub>
Aflezingsomschakelbaar	lbf <sub>ft</sub>
Aflezingsomschakelbaar	oz <sub>in</sub>
Feedback	weergevend
Feedback	akoestisch signaal
Feedback	ontkoppeland
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Resolutie	1 cNm
Meetmethode	Draaimoment
Draaimomentbereik	1 - 10 Nm
maximaal draaimoment	1000 cNm
Bithouder	F 6,3
Testrapport	Testrapport van de producent
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Serie	TORSIOTRONIC
Weergave	digitaal

Meettechniek	elektronisch
Gewicht	684 g
Aansluiting	USB-aansluiting
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Draaimomentbereik	100 - 1000 cNm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Accucapaciteit	2,6 Ah
Accuspanning	3,6 V
Accu verwisselbaar	ja
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

KalibratieMomentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
---	------------------