

Garant GRIDLINE

**Sokkel met afneembare plint, diepte 28G, Hoogte 150 mm,
Behuizingsbreedte in G: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	958086 40
GTIN	4062406133276
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.

Sokkel **150 mm hoog**, met afneembare plint (voor en achter) voor transport van gereedschapskasten.

T.b.v. :

Gereedschapskasten nr. 931005 – 932122, Office Station nr. 948800.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

De sokkel maat 24 is veiligheidstechnisch niet toegestaan voor transport met een hefwagen.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 150 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 700 mm

Geschikt voor behuizingsbreedte in G: 40

Geschikt voor behuizingdiepte in G: 28

Technische beschrijving

Breedte	1000 mm
Hoogte	150 mm
Diepte	700 mm

Geschikt voor behuizingsbreedte in G	40
Geschikt voor behuizingdiepte in G	28
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Sokkel