



Omknikkende momentsleutel met schaal, Maximaal aanhaalmoment – Type: 800-1 Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657755 800-1
GTIN	2050002047341
Artikelklasse	66F

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, eenarmige momentsleutel, instelbaar door middel van schaal en met automatische ont koppeling. **Door het omknikkende ont koppelmechanisme wordt ongewild te vast aanhalen uiterst onwaarschijnlijk.** Door omdraaien van het vierkant geschikt voor rechtsom en linksom aanhalen. Geïntegreerde ratelfunctie.

Maateenheden: N·m, lbf·ft.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment zwaait de sleutel duidelijk voelbaar naar buiten en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment. Vooral bij onderhoud, montage en reparatie, maar ook voor kleine series.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Meetnauwkeurigheid draaimoment: $\pm 4\%$

Testrapport: Testrapport van de producent

Kalibratie: O1

Totale lengte L: 1214 mm

Draaimomentbereik: 200 - 800 Nm

Draaimomentbereik: 150 - 600 lbf·ft

Schaalverdeling 1 maatstreep =: 10 Nm

Gewicht: 7300 g

Aandrijfvierkant: 1 inch

Technische beschrijving

Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Aandrijfvierkant	1 inch
Testrapport	Testrapport van de producent
maximaal draaimoment	800 Nm
Meetmethode	Draaimoment
Activeringsprincipe	met grotere vrije slag, mechanisch
Gegevens rapporteerbaar	nee
Draaimomentbereik	150 - 600 lbfft
Aflezings omschakelbaar	Nm
Aflezings omschakelbaar	lbfft
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Draaimomentbereik	200 - 800 Nm
Feedback	ontkoppeland
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Gewicht	7300 g
Totale lengte L	1214 mm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	10 Nm
Meettechniek	mechanisch
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Norm	DIN EN ISO 6789
Weergave	analoog
Kalibratie	O1
Knikfunctie	ja
Sleepwijzer	nee

Producttype

Momentsleutel