



Omknikkende momentsleutel met schaal, Maximaal aanhaalmoment – Type: 1000-3/4 Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657755 1000-3/4
GTIN	2050002047358
Artikelklasse	66F

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, eenarmige momentsleutel, instelbaar door middel van schaal en met automatische ontkoppeling. **Door het omknikkende ontkoppelmechanisme wordt ongewild te vast aanhalen uiterst onwaarschijnlijk.** Door omdraaien van het vierkant geschikt voor rechtsom en linksom aanhalen. Geïntegreerde ratelfunctie.

Maateenheden: N·m, lbf·ft.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment zwaait de sleutel duidelijk voelbaar naar buiten en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment. Vooral bij onderhoud, montage en reparatie, maar ook voor kleine series.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Meetnauwkeurigheid draaimoment: $\pm 4\%$

Testrapport: Testrapport van de producent

Kalibratie: O1

Totale lengte L: 1449 mm

Draaimomentbereik: 300 - 1000 Nm

Draaimomentbereik: 200 - 750 lbf·ft

Schaalverdeling 1 maatstreep =: 20 Nm

Gewicht: 7900 g

Aandrijfvierkant: 3/4 inch

Technische beschrijving

Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Kalibratie	O1
Draaimomentbereik	300 - 1000 Nm
Meettechniek	mechanisch
Draaimomentbereik	200 - 750 lbfft
Totale lengte L	1449 mm
Gewicht	7900 g
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Schaalverdeling 1 maatstreep =	20 Nm
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Aflez ing omschakelbaar	Nm
Aflez ing omschakelbaar	lbfft
Activeringsprincipe	met grotere vrije slag, mechanisch
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Feedback	ontkopp elend
maximaal draaimoment	1000 Nm
Aansluitingsvorm	Aandrijf vierkant (ratel)
Testrapport	Testrapport van de producent
Weergave	analoog
Gegevens rapporteerbaar	nee
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Norm	DIN EN ISO 6789
Meetmethode	Draaimoment
Knikfunctie	ja
Sleepwijzer	nee

Producttype

Momentsleutel