



Omknikkende momentsleutel met schaal, Maximaal aanhaalmoment – Type: 1000-1 Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657755 1000-1
GTIN	2050002047365
Artikelklasse	66F

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, eenarmige momentsleutel, instelbaar door middel van schaal en met automatische ont koppeling. **Door het omknikkende ont koppelmechanisme wordt ongewild te vast aanhalen uiterst onwaarschijnlijk.** Door omdraaien van het vierkant geschikt voor rechtsom en linksom aanhalen. Geïntegreerde ratelfunctie.

Maateenheden: N·m, lbf·ft.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment zwaait de sleutel duidelijk voelbaar naar buiten en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten met een vooraf ingesteld draaimoment. Vooral bij onderhoud, montage en reparatie, maar ook voor kleine series.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Meetnauwkeurigheid draaimoment: $\pm 4\%$

Testrapport: Testrapport van de producent

Kalibratie: O1

Totale lengte L: 1449 mm

Draaimomentbereik: 300 - 1000 Nm

Draaimomentbereik: 200 - 750 lbf·ft

Schaalverdeling 1 maatstreep =: 20 Nm

Gewicht: 7900 g

Aandrijfvierkant: 1 inch

Technische beschrijving

Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Totale lengte L	1449 mm
maximaal draaimoment	1000 Nm
Gegevens rapporteerbaar	nee
Norm	DIN EN ISO 6789
Gewicht	7900 g
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Weergave	analoog
Aflezings omschakelbaar	Nm
Aflezings omschakelbaar	lbfft
Draaimomentbereik	200 - 750 lbfft
Aandrijfvierkant	1 inch
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Feedback	ontkoppeld
Meetmethode	Draaimoment
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Activeringsprincipe	met grotere vrije slag, mechanisch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	mechanisch
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Schaalverdeling 1 maatstreep =	20 Nm
Draaimomentbereik	300 - 1000 Nm
Knikfunctie	ja
Sleepwijzer	nee

Producttype

Momentsleutel