

Garant GRIDLINE

Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 100 mm, Behuizingsdiepte in G: 40**Bestelgegevens**

Bestelnummer	958145 40
GTIN	4062406133351
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.

Sokkel **100 mm hoog**, met afneembare plint (voor en achter).

T.b.v. :

Kasten nr. 940001 – 940237; nr. 940801 – 940907; nr. 944161, 944163, 944221, nr. 971201 – 971349, nr. 987001.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

De sokkel is niet geschikt voor transport met een hefswagen.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 100 mm

Breedte: 1000 mm

Diepte: 500 mm

Geschikt voor behuizingsbreedte in G: 40

Geschikt voor behuizingdiepte in G: 20

Technische beschrijving

Hoogte	100 mm
Breedte	1000 mm
Diepte	500 mm

Geschikt voor behuizingsbreedte in G	40
Geschikt voor behuizingdiepte in G	20
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Sokkel