

Garant GRIDLINE

**Lessenaar, Breedte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	957995 500
GTIN	4062406133443
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Plaatstaal; opklapbare houten klep met rasterscharnieren en daaronder een vak, afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Ook geschikt voor wandmontage.

**T.b.v.:**

GridLine kasten diepte 20G.

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Diepte	500 mm
Schrijfvlak diepte	340 mm
Materiaal aflegbord	Hout
Schrijfvlak breedte	495 mm
Hoogte	250 mm
Slotnummer individueel verwisselbaar	ja
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja

Vervanging door cilinderhuis voor sleutelsysteem mogelijk	ja
Breedte	500 mm
Diepte in G	20
Breedte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Opzetlessenaar