

Garant GRIDLINE

Lessenaar, Breedte: 750mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	957995 750
GTIN	4062406133450
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Plaatstaal; opklapbare houten klep met rasterscharnieren en daaronder een vak, afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Ook geschikt voor wandmontage.

T.b.v.:

GridLine kasten diepte 20G.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Slotnummer individueel verwisselbaar	ja
Vervanging door cilinderhuis voor sleutelsysteem mogelijk	ja
Breedte	750 mm
Schrijfvlak diepte	340 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Schrijfvlak breedte	745 mm
Hoogte	250 mm

Diepte	500 mm
Materiaal aflegbord	Hout
Breedte in G	30
Diepte in G	20
Materiaaldikte	0,9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Opzetlessenaar