

Garant GRIDLINE

Wielenunit uitbreidingsset, Geschikt voor behuizingsdiepte in G: 24**Bestelgegevens**

Bestelnummer	958480 24
GTIN	4062406133481
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

GridLine wielunit bestaande uit 2 plaatstalen draagbalken, verzinkt. Compleet met wielenset gemonteerd en 1 set tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Vast te schroeven aan GridLine kasten en gereedschapskasten. **Duwen vanaf de zijwand.**

Voor montage naderhand voor GridLine kasten en gereedschapskasten.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 930505 – 930735.

Levering:

1 × Draagbalk met 2 zwenkwieken met vergrendeling, 1 × draagbalk met 2 bokwieken, 1 × handgrepen-set.

Let op:

In verband met het kantelgevaar altijd voor de montage van de wielunit de aangegeven maximale hoogte in acht nemen.

Houd bij de belastbaarheid altijd het eigen gewicht van de kast / gereedschapskast in acht.

Opmerking:

Wielunit geschikt voor GridLine gereedschapskasten tot een hoogte van maximaal 1000 mm. Gereedschapskasten 24×24G alleen tot een hoogte van 900 mm. Maximale belastbaarheid totaal 600 kg. **Absoluut noodzakelijk, inbouw van lades met individuele eenhandsladeontgrendeling.**

Technische beschrijving

Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
------------------	--------

Gegevensblad

Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Diepte	600 mm
Maximale belastbaarheid	600 kg
Bouwhoogte	160 mm
Producttype	Wielunit