

Garant GRIDLINE

**Wielenuitbreidingsset, Geschikt voor behuizingsdiepte in G: 28****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 958480 28     |
| GTIN          | 4062406133498 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

GridLine wielenuitbreidingsset bestaande uit 2 plaatstalen draagbalken, verzinkt. Compleet met wielenset gemonteerd en 1 set tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Vast te schroeven aan GridLine kasten en gereedschapskasten. **Duwen vanaf de zijwand.**

Voor montage naderhand voor GridLine kasten en gereedschapskasten.

**T.b.v.:**

Gereedschapskasten nr. 931005 – 931435, maxi-systeemkasten nr. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

**Levering:**

1 × Draagbalk met 2 zwenkwielen met vergrendeling, 1 × draagbalk met 2 bokwielen, 1 × handgrepen-set.

**Let op:**

**In verband met het kantelgevaar altijd voor de montage van de wielenuitbreidingsset de aangegeven maximale hoogte in acht nemen.**

**Houd bij de belastbaarheid altijd het eigen gewicht van de kast / gereedschapskast in acht.**

**Opmerking:**

Wielenuitbreidingsset geschikt voor GridLine gereedschapskasten tot een hoogte van maximaal 1000 mm. Maximale belastbaarheid bij gereedschapskasten totaal 600 kg. **Absoluut noodzakelijk, inbouw van lades met individuele eenhandsladeontgrendeling.**

Wielenuitbreidingsset geschikt voor GridLine maxi-systeemkasten maximaal tot een hoogte van maximaal 1000 mm. Maximale belastbaarheid bij maxi-systeemkasten totaal 200 kg. **Alleen voor GridLine maxi-systeemkasten zonder lades.**

**Technische beschrijving**

## Gegevensblad

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Wiel-Ø bokwiel          | 125 mm     |
| Wiel-Ø zwenkwiel        | 125 mm     |
| Diepte                  | 700 mm     |
| Maximale belastbaarheid | 600 kg     |
| Bouwhoogte              | 160 mm     |
| Producttype             | Wielenunit |