

JEPSON POWER

**HM-cirkelzaagblad Drytec® Ø 230×25,4 mm, voor RVS, Aantal tanden: 60****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 078239 60     |
| GTIN          | 4260052462850 |
| Artikelklasse | 07E           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

HM-uitgerust cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.

- **Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.**
- **Zeer hoge standtijden.**
- **Hoge snedekwaliteiten.**
- **5 x naslijpen mogelijk.**
- **Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).**

**Opmerking:**

Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Aantal tanden               | 60                                                |
| Aantal tanden optimaal voor | Materiaaldikte 4 – 5 mm,<br>rasterwerk, aluminium |
| Snedebreedte B              | 1,4 mm                                            |
| Geschikt voor               | 078234 gr. 8230                                   |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| geschikt voor materiaal | voor RVS       |
| Producttype             | Cirkelzaagblad |