

Garant**Cirkelzaagblad metaal, wisseltand met afschuining universeel, Blad-Ø D:
136mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	584095 136
GTIN	4062406133511
Artikelklasse	51S

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen. **Met asgat-Ø 20 mm.**

Toepassing:

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.

Universeel cirkelzaagblad voor het zagen van **de meest uiteenlopende materialen** zoals **platen** en **hoekstaal**, aluminium en andere non-ferrometalen. Vlaktand met afschuining tot Ø 250 mm, wisseltand met afschuining vanaf Ø 300 mm.

Opmerking:

andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Technische beschrijving

Boring-Ø	20 mm
Aantal tanden	30
Snedebreedte B	1,6 mm

Producttype

Cirkelzaagblad