



Accu-boorschroefmachine zonder accu en lader, Type: 711SET



Bestelgegevens

Bestelnummer	070200 711SET
GTIN	2050002046481
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met 2 en 4 standen

- Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.
- Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
- Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
- Maximale werksnelheid met AMPShare 18V ProCore accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere acculevensduur. De modernste celtechnologie en intelligent accubeheer zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

Voordeel:

Gepatenteerd drijfwerk met 4 versnellingen.

Levering:

Zonder accu en lader. Uitgebreide **professionele draadsnijset** ideaal voor metaalbewerking.

- **QuickIN bithouder (1/4 inch).**
- **QuickIN draadsnij-adapter met 2 spantangen.**
- **QuickIN steekkopadapter.**
- **Hoekkop.**

· **Lader en 2 x accu.**

Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en startersets vindt u onder nr. 073851 - 073866.

Technische beschrijving

Accucapaciteit	6 Ah
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Verpakking	Transportkoffer
Maximaal draaimoment zacht	46 Nm
Maximaal toerental 1e versnelling	400 min ⁻¹
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximaal toerental 2e versnelling	800 min ⁻¹
Gewicht	2 kg
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximaal toerental 4e versnelling	3850 min ⁻¹
Maximaal toerental 3e versnelling	1950 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in hout	50 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	25 mm
Accuspanning	18 V
Maximaal draaimoment hard	90 Nm
Motortype	Borstelloze motor
Fabrikantnummer	ASCM 18 QMSET
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	Aandrijving met 4 versnellingen. 18V

USP2

geschikt voor hout & staal, snelhouder
spanbereik 1,5-13, zonder accu

Accessoires

Accu Li-IonHighPower Accutype, accuspanning FE18 V

073834 FE18

Accessoires voor handschroevendraaijerQuick-In Type
711301

070208 711301

Accu-boorschroefmachinezonder accu en lader Type
71161164

070200 71161164

Accu-starterset Type 92604323

073832 92604323