



Accu-kernboormachine, Type: 71700162



Bestelgegevens

Bestelnummer	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Kleine, krachtige universele magneet-kernboormachine met accu, 1 stand en borstelloze EC-motor. Maximale functionaliteit voor mobiel werk op de bouwplaats.

- **Voor maximaal vermogen wordt FEIN HighPower accu met 5,2 Ah aanbevolen.**
- **Rechts-/linksom draaien.**
- **Extra smalle permanente magneet met voormagnetisering.**
- **Flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden, zoals kern-, spiraal-, draadtappen, verzinken en ruimen.**
- **Eenvoudig en verwisselbaar bedieningsconcept in het gezichtsveld van de gebruiker.**
- **Comfort-weergave van magnetische bevestigingskracht.**
- **Kantelsensor.**
- **Elektronische toerentalregeling.**
- **Toerentalgeheugen 'Memory Function'.**

Norm:

- **FEIN HighPower Li-ion-accu.**
- **Comfort-weergave van magnetische bevestigingskracht.**
- **Kantelsensor.**
- **Rechts-/linksom draaien.**

Kleine, krachtige universele magneet-kernboormachine met accu, 1 stand en borstelloze EC-motor. Maximale functionaliteit voor mobiel werk op de bouwplaats.

Levering:

AKBU 35 PMQ Select **zonder accu, incl.** koelmiddelpomp, sjoband, spaanhaak, centreerstift, aanraakbeveiliging, uitdrijfwig, transportkoffer.

Opmerking:

Bijbehorende accu is optioneel verkrijgbaar onder nr. 073834 FE 18 resp. starterset onder nr. 073832 Gr. 92604325.

Verpakking: Transportkoffer

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Fein type E 18 V

Fabrikantnummer: AKBU 35 PMQ Select

Producent-ID: 71700162

Accucapaciteit: 2,5 Ah

Accuspanning: 18 V

Maximaal toerental: 130 - 520 min⁻¹

Gereedschapsopname vorm: QuickIN / MK2

Technische beschrijving

Lengte magneetvoet	195 mm
Maximaal toerental	130 - 520 min ⁻¹
Maximale ruim-Ø	18 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	18 mm
Fabrikantnummer	AKBU 35 PMQ Select
Boordiepte	Kernboor in staal maximaal 50 mm
Verpakking	Transportkoffer
Maximale tap-Ø in staal	M14
Werkslag	135 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Gereedschapsopname vorm	QuickIN / MK2
Producent-ID	71700162
Gewicht	12,8 kg
Hoogte	450 mm
Accucapaciteit	2,5 Ah
Breedte magneetvoet	70 mm
Maximale verzink-Ø	31 mm
Accuspanning	18 V

Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Boormachine, BE 75-16

Accessoires

Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Accu-starterset Type 92604325	073832 92604325
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Accu-starterset Type 9260431501	073832 9260431501
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Accu Li-Ion HighPower Accutype, accuspanning FE18 V	073834 FE18
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14

Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Accu-starterset Type 9260430701	073832 9260430701
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kernboor HM Snijdiepte 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22