

**Accu-slagschroefmachine, Type: 71150664****Bestelgegevens**

Bestelnummer	074000 71150664
GTIN	4014586887425
Artikelklasse	03F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige accu-slagschroefmachine met **borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 trappen**. Robuust, volledig metalen slagdrijfwerk en ergonomische hantering dankzij softgripvoering.

- **1/2 inch vierkant-opname.**
- **Maximaal draaimoment van 290 Nm.**
- **met MultiVolt-aansluiting voor alle FEIN Li-ion-accu's (12-18 V) te gebruiken.**

**Voordeel:**

Elektronische draaimomentinstelling in 6 trappen.

**Levering:**

**Zonder accu en zonder lader**, met L-BOXX. **Zonder accu en zonder lader**, met transportkoffer.

**Opmerking:**

Bijbehorende accu's, laders en startersets vindt u onder nr. 073851 – 073866.

**Technische beschrijving**

Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Aantal slagen	0 - 3400 min <sup>-1</sup>

Gewicht	1 kg
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Verpakking	Transportkoffer
Fabrikantnummer	ASCD 18-300 W2
Maximale vibratie volgens EN	6 m/s <sup>2</sup>
maximaal draaimoment	290 Nm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Buitenvierkant
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Typisch gebruik	Heavy Duty
Maximale schroef-Ø (8,8 – 12,9)	M18
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Slagschroefmachine

## Accessoires

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE12 V	073835 FE12
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE12 V	073837 FE12