



## Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl Middenhandgreepschroevendraaier, Type: 7112776



### Bestelgegevens

Bestelnummer	071111 7112776
GTIN	4014586891422
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**FEIN ACCU TEC uitschakelschroevendraaiers** zijn ontworpen voor de hoogste eisen die worden gesteld aan **nauwkeurige schroefverbindingen in de serieproductie.**

- **Borstelloze EC-motoren met een vele malen hogere standtijd en maximaal 80% lagere onderhoudskosten.**
- **Vertraagd opnieuw inschakelen na het vastschroeven om 'nastoten' te voorkomen.**
- **Blokkering tegen opnieuw inschakelen indien de acculading niet voldoende is voor het schroeven.**
- **Geringe aanhaaltoleranties voor hoge kwaliteit van de schroefverbindingen.**
- **Gelijk blijvend exacte aanhaalmomenten onafhankelijk van de schroefsituatie.**
- **Ijkbare schroevendraaiers, CmK-waarde > 1,67 bij  $\pm 10\%$  (met betrekking tot 6 Sigma) volgens ISO 5393 VDI/ VDE 2647.**

**Het losdraaimoment ligt 25% boven het aanhaalmoment.**

Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl voor eenvoudige en individuele programmering op de pc met gebruik van een programmeeradapter (nr. 071135 maat 92604163).

**Vrij te programmeren parameters:** Toerental, draairichting, draaihoek, draaimomentdrempel en tijd.

Maximaal 5 programmastappen. Exacte aanpassing aan de desbetreffende schroefsituatie.

**Einduitschakeling door mechanische koppeling.** Ideaal voor proces- en tijdoptimalisatie.

**Uitschakelschroevendraaier voor Li-ion-accu. Onderhoudsvrij** tot 500.000 keer schroeven.

**Levering:**

De schroefmachine wordt geleverd **zonder accu, lader, instelgereedschap en hoekkop**. Accu, lader, instelgereedschap en hoekkop a.u.b. doelgericht voor het apparaat erbij bestellen.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende accu's en laders nr. 073832 e.v.

Draaimomenttesters vindt u vanaf nr. 654300. Draaimoment-/draaihoeksensoren vindt u onder nr. 654381. Draaimomentvoorinstelservice op aanvraag.

## Technische beschrijving

Fabrikantnummer	ASM 18-3 PC
Gewicht inclusief accu	0,8 kg
Draaimomentbereik	0,5 - 3 Nm
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname	1/4 Inch HEX (E 6,3)
Toerentalbereik	110 - 1200 min <sup>-1</sup>
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 12 V
Uitvoering	Middenhandgreepschroevendraaier
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Schroefmachine

## Accessoires

Elektronische momentschroevendraaiertester'TST' Maximaal draaimoment 10 Nm	654300 10
Elektronische momentschroevendraaiertester'TST' Maximaal draaimoment 2 Nm	654300 2
Elektronische momentschroevendraaiertester'TST' Maximaal draaimoment 25 Nm	654300 25

Elektronische momentsleuteltester'TTT'	654340
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18