



Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl Middenhandgreepschroevendraaier, Type: 7112786



Bestelgegevens

Bestelnummer	071111 7112786
GTIN	4014586891446
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN ACCU TEC uitschakelschroevendraaiers zijn ontworpen voor de hoogste eisen die worden gesteld aan **nauwkeurige schroefverbindingen in de serieproductie.**

- **Borstelloze EC-motoren met een vele malen hogere standtijd en maximaal 80% lagere onderhoudskosten.**
- **Vertraagd opnieuw inschakelen na het vastschroeven om 'nastoten' te voorkomen.**
- **Blokkering tegen opnieuw inschakelen indien de acculading niet voldoende is voor het schroeven.**
- **Geringe aanhaaltoleranties voor hoge kwaliteit van de schroefverbindingen.**
- **Gelijk blijvend exacte aanhaalmomenten onafhankelijk van de schroefsituatie.**
- **IJkbare schroevendraaiers, CmK-waarde > 1,67 bij $\pm 10\%$ (met betrekking tot 6 Sigma) volgens ISO 5393 VDI/ VDE 2647.**

Het losdraaimoment ligt 25% boven het aanhaalmoment.

Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl voor eenvoudige en individuele programmering op de pc met gebruik van een programmeeradapter (nr. 071135 maat 92604163).

Vrij te programmeren parameters: Toerental, draairichting, draaihoek, draaimomentdrempel en tijd.

Maximaal 5 programmastappen. Exacte aanpassing aan de desbetreffende schroefsituatie.
Einduitschakeling door mechanische koppeling. Ideaal voor proces- en tijdoptimalisatie.
Uitschakelschroevendraaier voor Li-ion-accu. Onderhoudsvrij tot 500.000 keer schroeven.

Levering:

De schroefmachine wordt geleverd **zonder accu, lader, instelgereedschap en hoekkop.** Accu, lader, instelgereedschap en hoekkop a.u.b. doelgericht voor het apparaat erbij bestellen.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende accu's en laders nr. 073832 e.v.

Draaimomenttesters vindt u vanaf nr. 654300. Draaimoment-/draaihoeksensoren vindt u onder nr. 654381. Draaimomentvoorinstelservice op aanvraag.

Technische beschrijving

Gewicht inclusief accu	0,8 kg
Fabrikantnummer	ASM 18-8 PC
Gereedschapsopname	1/4 Inch HEX (E 6,3)
Toerentalbereik	110 - 1200 min ⁻¹
Draaimomentbereik	1 - 8 Nm
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Uitvoering	Middenhandgreepschroevendraaier
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Schroefmachine

Accessoires

Elektronische momentsleuteltester'TTT'	654340
Elektronische momentschroevendraaiertester'TST' Maximaal draaimoment 2 Nm	654300 2
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18

Elektronische momentschroevendraaiertester'TST'
Maximaal draaimoment 10 Nm

654300 10

Elektronische momentschroevendraaiertester'TST'
Maximaal draaimoment 25 Nm

654300 25