

**Gatzaag, bimetaal Power Change Plus, Diameter: 35mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	589790 35
GTIN	3165140949781
Artikelklasse	54B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HSS-bimetalen** gatzaag met extreme resistentie en lange standtijd. **Progressieve vertanding** voor een snelle snede en ideale spaanuitwerping. Het **Power Change Plus**-systeem maakt snel en zonder gereedschap wisselen van de gatzaag mogelijk. Maximale zaagdiepte voor alle maten **44 mm**.

**Toepassing:**

Op stationaire en met de hand geleide machines. Geschikt voor alle materialen zoals staal, aluminium, edelstaal en hout.

**Advies:**

De snedekwaliteit is afhankelijk van het juiste toerental en de temperatuur. De toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.

**Technische beschrijving**

aanbevolen toerental RVS	125 min <sup>-1</sup>
aanbevolen toerental aluminium	375 min <sup>-1</sup>
aanbevolen toerental staal	250 min <sup>-1</sup>

Diameter	35 mm
Serie	Power Change Plus
Tanden per inch	4-5
Geschikt voor	staal
Geschikt voor	Aluminium
Geschikt voor	edelstaal
Geschikt voor	Hout
Maximale snijdiepte	44 mm
Producttype	Gatzaag