

**Gatzaag, bimetaal Power Change Plus, Diameter: 32mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 589790 32 |
| GTIN | 3165140949767 |
| Artikelklasse | 54B |

Omschrijving**Uitvoering:**

HSS-bimetalen gatzaag met extreme resistentie en lange standtijd. **Progressieve vertanding** voor een snelle snede en ideale spaanuitwerping. Het **Power Change Plus**-systeem maakt snel en zonder gereedschap wisselen van de gatzaag mogelijk. Maximale zaagdiepte voor alle maten **44 mm**.

Toepassing:

Op stationaire en met de hand geleide machines. Geschikt voor alle materialen zoals staal, aluminium, edelstaal en hout.

Advies:

De snedekwaliteit is afhankelijk van het juiste toerental en de temperatuur. De toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| aanbevolen toerental RVS | 140 min ⁻¹ |
| Diameter | 32 mm |
| aanbevolen toerental aluminium | 410 min ⁻¹ |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| aanbevolen toerental staal | 275 min ⁻¹ |
| Serie | Power Change Plus |
| Tanden per inch | 4-5 |
| Geschikt voor | staal |
| Geschikt voor | Aluminium |
| Geschikt voor | edelstaal |
| Geschikt voor | Hout |
| Maximale snijdiepte | 44 mm |
| Producttype | Gatzaag |