



## Gatzaag, bimetaal Power Change Plus, Diameter: 105mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	589790 105
GTIN	3165140950091
Artikelklasse	54B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**HSS-bimetalen** gatzaag met extreme resistentie en lange standtijd. **Progressieve vertanding** voor een snelle snede en ideale spaanuitwerping. Het **Power Change Plus**-systeem maakt snel en zonder gereedschap wisselen van de gatzaag mogelijk. Maximale zaagdiepte voor alle maten **44 mm**.

#### Toepassing:

Op stationaire en met de hand geleide machines. Geschikt voor alle materialen zoals staal, aluminium, edelstaal en hout.

#### Advies:

De snedekwaliteit is afhankelijk van het juiste toerental en de temperatuur. De toepassing van snijolie bijv. nr. 084205 gr. 0,25 verlengt de standtijd en maakt een hogere werksnelheid mogelijk.

### Technische beschrijving

aanbevolen toerental aluminium	120 min <sup>-1</sup>
aanbevolen toerental RVS	40 min <sup>-1</sup>
Diameter	105 mm
aanbevolen toerental staal	80 min <sup>-1</sup>
Serie	Power Change Plus

Tanden per inch	4-5
Geschikt voor	staal
Geschikt voor	Aluminium
Geschikt voor	edelstaal
Geschikt voor	Hout
Maximale snijdiepte	44 mm
Producttype	Gatzaag