



Accu-boorschroefmachine, Type: 7113226H1



Bestelgegevens

Bestelnummer	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-boorschroefmachine met 2 en 4 standen

- Voor nauwkeurige boor- en schroefresultaten.
- Elektronische toerentalregeling voor soepel en veilig aanboren en schroeven, rechts-/ linksom draaien.
- Robuust metalen tandwielhuis voor een lange levensduur.
- Goede gewichtsverdeling en ergonomie met softgrip-voering voor langdurig gebruik zonder vermoeidheidsverschijnselen.
- Maximale werksnelheid met AMPShare 18V ProCore accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135% langere acculevensduur. De modernste celtechnologie en intelligent accubeheer zorgen voor 87% meer vermogen dan bij conventionele accu's.

Accu-boorschroefmachine met 2 standen, met borstelloze motor.

- Onderhoudsarme POWER-Drive EC-motor met hoog draaimoment en overbelastingsbeveiliging.
- Mechanische draaimomentinstelling, instelbaar in 22 standen, extra boorstand.

Voordeel:

Mechanische draaimomentinstelling in 22 trappen.

Levering:

Inclusief accu en lader. Inclusief boorhouder, riemclip, transportkoffer en lader.

Technische beschrijving

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	50 mm
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Motortype	Borstelloze motor
Gewicht	1,7 kg
Accucapaciteit	3 Ah
Typisch gebruik	Strong
Maximaal toerental 1e versnelling	450 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Accuspanning	18 V
Maximaal draaimoment zacht	32 Nm
Maximaal toerental 2e versnelling	2000 min ⁻¹
Fabrikantnummer	ABS 18 QC
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Verpakking	Transportkoffer
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	hout
geschikt voor materiaal	Staal
Producttype	Boorschroefmachine
USP1	18V, 2 versnellingen
USP2	Snelspanhouder-spanbereik 1,5-13, in de transportkoffer

Accessoires

Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18
Accu-starterset Type 92604324	073832 92604324
Accu-boorschroefmachine Type 71132264	070205 71132264