

**Mitutoyo****Digitale schuifmaat IP67, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412623 300
GTIN	4946368727912
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

elektronische schuifmaat met Absolute-elektronica en groot, goed afleesbaar display. Ongevoelig voor water, olie en stof. Door een laag energieverbruik 18000 h continu gebruik met een batterij (maat 300: 5000 h). Het instrument wordt bij bediening automatisch ingeschakeld en schakelt zichzelf uit na ca. 20 minuten niet te zijn gebruikt.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Technische beschrijving**

Aflezings	0,01 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,4
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meetwaarde en nulpunt na opnieuw activeren uit standby behouden	ja
Dieptemaat aanwezig	ja
Kalibratie	A1
Aantal inbegrepen batterijen	1

Meetbereik	0 - 300 mm
Norm	ISO 13385
Beklengte	64 mm
Automatische uitschakeling	ja
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	$\pm 0,03$ mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

### Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300