

Mitutoyo**Digitale schuifmaat met AOS-systeem en gegevensuitgang, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412642 300
GTIN	4946368728384
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers (hoogte 9 mm) weergegeven. Het elektromagnetische meetsysteem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** biedt meer bescherming tegen water en stof.

- **Absolute meetschaal, geen nulstelling nodig, daardoor sneller en betrouwbaarder meten.**
- **Laag stroomverbruik (20000 uur continu gebruik), batterij-indicator.**

Levering:

inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080 en nr. 497100 met gegevenstoets.

Batterijvakdeksel nr. 412239 maat B.

Technische beschrijving

Dieptemaat aanwezig	ja
Beklengte	64 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetbereik	0 - 300 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Kalibratie	A1

Norm	ISO 13385
Aflezings	0,01 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	9 mm
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,4
Bedrijfsduur	20000 h
Batterijtype	Knoopcel
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetmethode van het meetapparaat	elektromagnetische inductieve methode
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300

Accessoires

Batteriefachdeckel Type B	412239 B
---------------------------	----------