



Loeplamp varioLED+, Lens-Ø: 132mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	491655 132
GTIN	4048347905806
Artikelklasse	49A

Omschrijving

Uitvoering:

- Ergonomisch design - laag energieverbruik - leds met lange levensduur (tot 50.000 bedrijfsuren).
- Loeplamp met 84 krachtige leds met lange levensduur.
- Instelbare ringverlichting of segmentverlichting, dimbaar op 3 niveaus. Lichtopbrengst ringverlichting: 6000 lx/ 3500 lx/ 2400 lx; segmentverlichting: 2350 lx/ 1450lx/ 960 lx.
- Kleurtemperatuur 6500 K.
- Ra-waarde 86.
- Onmiddellijk de volle lichtopbrengst - zonder flickering.
- Asferische lichte PXM®-lens met harde cera-tec®-coating met 3,55 dpt/2× en Ø 132 mm maakt een groot gezichtsveld mogelijk en zorgt voor een vertekeningsvrij beeld met scherpe randen, waardoor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen mogelijk is.
- Lensafdekking opklapbaar en afneembaar.
- Snel wisselen tussen vergroting en normale weergave dankzij 'zwevende' lens.
- Dankzij het zeer lage gewicht en 6 scharnierpunten kan de loepkop optimaal worden gepositioneerd voor elke situatie – verschillende bevestigingsmogelijkheden.

Levering:

Tafelklem voor bladdiktes van 18 – 74 mm.

Accessoires:

Extra lens 6 dpt/2,5× vergroting met Ø 132 mm.

Opmerking:

Voet en lenspatbescherming voor onderzijde op aanvraag leverbaar.
De lichtbron is uitwisselbaar door de fabrikant.

Technische beschrijving

Vergroting (x-voudig)	1,9
Lens-Ø	132 mm
Lengte knikarm A	400 mm
Lengte knikarm B	400 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Loeplamp