

Mahr**Digitale beugelschroefmaat IP65 met gegevensuitgang, Meetbereik: 150-175mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421318 150-175
GTIN	4059192058494
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Innovatieve beugelschroefmaat met **10 mm grote cijfers** op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevroren van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Meetspindel gehard en geslepen. Hardmetalen meetvlakken. Voorgespannen ratel met snelaandrijving. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Dankzij een comfortabele **tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen** herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498941.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aflezing	0,00005 inch
Spied van de spindel	0,5 mm

Meetbereik	150 - 175 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Aflezing	0,001 mm
Maximale afwijking	7 µm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	B2
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-interface
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022050 200
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 200 mm	022040 200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
AansluitkabelBidirectioneel met gegevenstoets Type USB2	498941 USB2