

**KÄRCHER****Nat- en droogzuiger, Artikelomschrijving producent: NT75APMETC****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Artikelklasse	07C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Krachtige universele **nat- en droogzuigers** met hoog zuigvermogen en compacte constructie, slang- en accessoirehouder aan het apparaat. **Automatische uitschakeling** bij het bereiken van de maximale vulhoogte van het reservoir.

- **Vouwfilter maakt nat- en droogzuigen zonder filteruitname mogelijk.**
- **Het automatische filterreinigingssysteem Tact maakt werken zonder onderbreking mogelijk, tegen geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van het filter.**
- **Dankzij de centrale draaischakelaar kan er gemakkelijk tussen de zuigprogramma's worden geschakeld.**
- **Met kantelonderstel TC en eenvoudige bevestigingsmogelijkheid voor zuigslang en -buis.**
- **Professionele, 2-motorige industriële zuigers met edelstalen reservoir.**
- **Robuust reservoir van 75 liter met bumper en metalen zwenkwielen.**
- **Nagenoeg constant zuigvermogen dankzij efficiënte, halfautomatische filterreiniging AP door een handmatig ingeschakelde luchtstoot.**

**Levering:**

Met vloeistofafvoerslang.

Inclusief zuigslang met bocht, metalen zuigbuis 2x0,5 m, vloer- en voegenzuigmond, vlakgevouwen of papieren filter.

**Opmerking:**

Voor oliën en oliehoudende media industriële zuiger nr. 078522 gebruiken.

## Technische beschrijving

Gewicht	26,5 kg
Hoogte	995 mm
Fabrikantnummer	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Geluidsproductie	73 dB(A)
Breedte	505 mm
Lengte	700 mm
Wattage	2760 W
Luchtvolumestroom	2x74 l/s
Inhoud van de bak	75 l
Kabellengte	10 m
Nominale aansluitwijdte	40 mm
Filterreiniging	ApClean halfautomatische filterreiniging
Stofklasse – zuiger	L
Aantal turbines	2
Vacuüm	254 mbar
Zuigslanglengte	4 m
Bijzonderheid	Edelstalen reservoir, kantelonderstel
Filtersysteem	Vlakgevouwen filter
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Nat- en droogzuiger

## Accessoires

Voegenzuigmond smal, 13 mm Nominale aansluitwijdte DN40

078528 DN40

Schuin rubberen mondstuk Nominale aansluitwijdte DN40	078527 DN40
Filterzakken, set5-delig Geschikt voor zuigertype NT65	072808 NT65
Vlakgevouwen filter Geschikt voor zuigertype NT65	072809 NT65