


**Garant****Gesleufde reduceerhuls met koeling, Ø 20 mm, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302155 6
GTIN	4045197732668
Artikelklasse	31G

**Omschrijving****Uitvoering:****Met koelkanaalsleuven.****Toepassing:**

- **Voor boren, ruimen en frezen en gereedschapsslijpen.**
- **Optimale flexibiliteit dankzij spandiameter-reductie.**
- **Het hoogste draaimoment garandeert meer verspaningsvolume ten opzichte van een directe spanning.**
- **Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systeemnauwkeurigheid bij  $3 \times D$ ).**
- **Rondloopnauwkeurigheid  $\pm 2 \mu\text{m}$  (voor reduceerhuls).**
- **Toepasbaar in alle gangbare hydrodehn-spanhouders.**

**T.b.v.:**Hydrodehn-spanhouder **met span-Ø 20 mm.****Technische beschrijving**

Ø D	20 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Productnaamattribuut	Ø 20 mm
Rondloopnauwkeurigheid systeem	5 $\mu\text{m}$
Producttype	Reduceerhuls

