

Weerstandsmeter, Type: RESIST



Bestelgegevens

Bestelnummer	473340 RESIST
GTIN	2050001865090
Artikelklasse	47F

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, handzame weerstandsmeter SAFE-STAT met twee messingstrippen en aansluitmogelijkheden voor externe elektroden **voor meting van oppervlakte-, lek- en doorgangsweerstand volgens IEC 61340**. Dankzij geïntegreerde parallelle elektroden aan de onderzijde hoeft het meetapparaat alleen maar op de te meten plaats worden gelegd.

Levering:

Inclusief aardingskabel, tas en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

9 V-batterij nr. 081561 maat 6LR61.

Kalibratie: Prijs op aanvraag

Meetbereik: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Maximale afwijking: ± 1 decade

Meetspanning: 100 V

Lengte: 130 mm

Breedte: 70 mm

Hoogte: 27 mm

Technische beschrijving

Hoogte	27 mm
--------	-------

Gewicht	217 g
Meetspanning	100 V
Lengte	130 mm
Breedte	70 mm
Meetbereik	$10^3 - 10^{12} \Omega$
Maximale afwijking	± 1 decade
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Batterijtype	9 V-blok
Aantal inbegrepen batterijen	1
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Weerstandsmeter

Accessoires

Ronde elektrode	473346
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type 6LR61	081556 6LR61