

Weerstandsmeter, Type: KOMBI



Bestelgegevens

Bestelnummer	473340 KOMBI
GTIN	2050001865083
Artikelklasse	47F

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, handzame weerstandsmeter SAFE-STAT met twee messingstrippen en aansluitmogelijkheden voor externe elektroden **voor meting van oppervlakte-, lek- en doorgangsweerstand volgens IEC 61340**. Dankzij geïntegreerde parallelle elektroden aan de onderzijde hoeft het meetapparaat alleen maar op de te meten plaats worden gelegd. Dankzij de **geïntegreerde armbandtester voor het controleren van de persoonsaarding** via aardingsarmband en -kabel is het handzame meetapparaat SAFE-STAT combimeter ideaal voor het snel controleren van EPA-werkplekken, persoonsaarding enz.

Levering:

Inclusief aardingskabel, tas en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

9 V-batterij nr. 081561 maat 6LR61.

Kalibratie: Prijs op aanvraag

Meetbereik: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Maximale afwijking: $\pm 1/2$ decade

Meetspanning: 100 V

Meetbereik armbandtester: 0,75 - 35 M Ω

Maximale afwijking armbandtester: ± 10 %

Meetspanning armbandtester: 15 V

Technische beschrijving

Maximale afwijking	±1/2 decade
Breedte	65 mm
Meetbereik armbandtester	0,75 - 35 MΩ
Lengte	130 mm
Gewicht	180 g
Meetbereik	10 ³ - 10 ¹² Ω
Maximale afwijking armbandtester	±10 %
Meetspanning armbandtester	15 V
Meetspanning	100 V
Hoogte	27 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen	1
Batterijtype	9 V-blok
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 6LR61
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Producttype	Weerstandsmeter

Accessoires

Ronde elektrode	473346
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type 6LR61	081556 6LR61