


**Hoekfrees 90° MFWN, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	225615 50/4
GTIN	2050001929945
Artikelklasse	250

**Omschrijving****Uitvoering:**

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
geschikte wisselplaat	WNMU 0806..
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	8 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Wisselplaatschroef	229700 (T15; 4,2 Nm)
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	40 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	met boring

Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229700
-------------	--------