

**Mitutoyo****Digitale diepteschuifmaat AOS met gegevensuitgang, Meetbereik: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	418711 200
GTIN	4946368688527
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het meetresultaat wordt op een goed afleesbaar display weergegeven. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

**Levering:**

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

**Accessoires:**

Aansluitkabel nr. 497080 en 497100.

**Technische beschrijving**

Doorsnede liniaal	16x3,5 mm
Kalibratie	A1
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aflezing	0,01 mm
Bruglengte	100 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Aantal inbegrepen batterijen	1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm

Norm	ISO 13385
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Meetmethode van het meetapparaat	elektromagnetische inductieve methode
Producttype	Diepteschuifmaat

### Dienstverlening

DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200

### Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497100 D2
Aansluitkabel Type D2	497080 D2
Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498975
Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type	498965
AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497100 USB2
Extra brug, los Bruglengte 180 mm	418744 180
Aansluitkabel Type USB2	497080 USB2
Extra brug, los Bruglengte 320 mm	418744 320
Aansluitkabel Type D1	497080 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497100 D1
Extra brug, los Bruglengte 260 mm	418744 260
Zender Type S1	498966 S1