

**TMSERROR, M: M5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1855 M5
GTIN	4045197735096
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:****Vorm C** (2–3-gang-aansnijding).**Als nr. 135855.****Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	4,9 mm
Kerngat-Ø	4,2 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	0,8 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Totale lengte L	70 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M5
Inhoud	10

Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	11 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	8 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	7 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	4 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	4 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	12 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		

## Accessoires

Machinetap HSS-E vorm C M M5	135855 M5
------------------------------	-----------