

Mahr**Digitale beugelschroefmaat met verwisselbare meetinzetten, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421321 0-25
GTIN	4059192063702
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Beugelschroefmaten met **niet-roterende** spindel en snel **verwisselbare meetinzerts**. **Spindelspoed van 5 mm per omwenteling** verkort de versteltijd. **10 mm grote cijfers** op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevroren van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Dankzij een comfortabele tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt.

Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

6 Paar verwisselbare meetinzerts met:

- **Vlakke meetvlakken Ø 6,5 mm.**
- **Schotelmeetvlakken Ø 11,3 mm.**

- **Gereduceerde meetvlakken Ø 2 mm.**
- **Bolle meetvlakken Ø 7 mm.**
- **Mesvormige meetvlakken 0,75×7 mm.**
- **Conus 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.**

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498941.

Technische beschrijving

Aflezing	0,001 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Maximale afwijking	4 µm
Spoed van de spindel	5 mm
Aantal meetinserts	6
Meetbereik	0 - 25 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aflezing	0,00005 inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Cijferhoogte LCD-weergave	10 mm
Kalibratie	B1
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-interface
Aansluiting	USB-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100

Accessoires

AansluitkabelBidirectioneel met gegevenstoets Type USB2	498941 USB2
AansluitkabelBidirectioneel met gegevenstoets Type D2	498941 D2