


Garant GRIDLINE

**Indelingsmateriaal voor 7S-gereedschapskast, 26×24G, Type: 1000/7S****Bestelgegevens**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 931131 1000/7S |
| GTIN          | 4062406133764  |
| Artikelklasse | 9GB            |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Indelingsmateriaal voor 5 lades van de 7S-gereedschapskast. Bestaande uit GARANT inzetbakken met insteekschotjes en sleufscheidingsstrips met randstrips en insteekscheidingschotten.

**T.b.v.:**

GARANT GridLine 7S-gereedschapskast nr. 931125 maat 1000/7S.

**Levering:**

20 GARANT GridLine inzetbakken, 70 GARANT GridLine insteekschotjes, 9 GARANT GridLine sleufscheidingsstrips, 4 paar GARANT GridLine randstrips, 40 GARANT GridLine insteekscheidingschotten.

**Technische beschrijving**

|   |               |
|---|---------------|
| Nuttig ladeoppervlak in G                   | 26×24         |
| Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 26×24G        |
| Producttype                                 | Lade-indeling |

**Accessoires**

|   |            |
|---|------------|
| Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 150 mm | 951580 150 |
|---|------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Inzetbak-insteekschotjesSet 10-delig Type C                                 | 951275 C     |
| Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X6/3                | 951415 6X6/3 |
| Insteekscheidingsschotten,breedte 8G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm   | 951781 75    |
| Insteekscheidingsschotten,breedte 10G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm | 951801 100   |
| Inzetbak-insteekschotjesSet 10-delig Type B                                 | 951275 B     |
| Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 150 mm       | 951530 150   |
| Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm  | 951580 75    |
| Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 2X6/1                | 951415 2X6/1 |
| Insteekscheidingsschotten,breedte 10G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm | 951801 125   |
| Insteekscheidingsschotten,breedte 8G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm  | 951781 100   |
| Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm       | 951530 100   |
| Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm       | 951530 125   |
| Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 100 mm | 951580 100   |
| Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte×diepte in G / type 6X6/4                | 951415 6X6/4 |
| Insteekscheidingsschotten,breedte 3G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm   | 951731 75    |
| Insteekscheidingsschotten,breedte 12G Geschikt voor lade-fronthoogte 150 mm | 951821 150   |
| Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 125 mm | 951580 125   |
| Sleufscheidingsstripsdiepte 24G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm        | 951530 75    |
|   | 951761 75    |

Insteekscheidingschotten,breedte 6G Geschikt voor lade-  
fronthoogte 75 mm

Insteekscheidingschotten,breedte 8G Geschikt voor lade-  
fronthoogte 125 mm

951781 125