



Digitale beugelschroefmaat met smaller toelopende meetvlakken i-wi, Meetbereik: 25-50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	421691 25-50
GTIN	4059192059040
Artikelklasse	43A

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve beugelschroefmaat met **10 mm grote cijfers** op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevriezen van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Dankzij een comfortabele **tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen** herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt.

Meetspindel en aambeeld, HM-uitgerust.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 instelkaliber vanaf maat 25–50.

Accessoires:

i-wi ontvanger nr. 498912 STICK.

Technische beschrijving

Aflezing	0,00005 inch
Kalibratie	B2
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032

Maximale afwijking	4 µm
Aflezing	0,001 mm
Cijferhoogte LCD-weergave	10 mm
Spoed van de spindel	0,5 mm
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	Draadloos MAHR i-wi-systeem
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100
KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100