

Mitutoyo**Digitale beugelschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 25-55mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421590 25-55
GTIN	4946368736709
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

Maximale afwijking nauwkeuriger dan vereisten uit **DIN 863. Aan/uit, Origin (begininstelling), Zero / Abs** (voor nulstellen in willekeurige positie), **Hold / Data** (meetwaarde opslaan/gegevens overdragen).

Omschrijving:

- **Spindelspoed van 10 mm per omwenteling verkort de versteltijd.**
- **Niet-roterende spindel spaart de te meten oppervlakken.**
- **Absolute-meetsysteem. Nulpuntinstelling na het inschakelen niet nodig. Foutieve metingen worden voorkomen.**

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. 1 instelkaliber vanaf maat 25–55.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445.

Technische beschrijving

Maximale afwijking	2 µm
Spoed van de spindel	10 mm
Kalibratie	B2
Meetbereik	25 - 55 mm

Serie	QuickMike
Aantal inbegrepen batterijen	1
Spindel-Ø	6,35 mm
Aflezing	0,001 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat inclusief instelkaliber maximaal meetbereik 100 mm	022050 100

Accessoires

AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2	497445 USB2
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1	497445 D1
AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2	497445 D2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357