

Garant**Tool24 Smartline – verticale kast uitgerust met gereedschapsopnames, Voor gereedschapsschachten: VDI20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	979101 VDI20
GTIN	4062406133986
Artikelklasse	9SA

Omschrijving**Uitvoering:**

De verticale secties hebben bodemgeleiding en zijn voorzien van een centrale vergrendeling (als noodontgrendeling te gebruiken). De thermisch verzinkte frames in de verticale secties zijn aan de kopse kant in een raster van 37 mm geperforeerd voor de bevestiging van gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen. De verticale secties zijn van een uittrekbeveiliging voorzien. De secties worden automatisch geopend. Hierdoor kan een snelle toegang tot de gereedschappen worden gegarandeerd.

- **Opbergen van vooraf ingesteld gereedschap.**
- **Alleen mogelijk in combinatie met Tool24 Smartline Master Unit-systeem.**
- **Met 14 verschillende configuraties bestelbaar (verschillende opnames SK, VDI, C, HSK).**
- **Inclusief 24 draagrails.**
- **Opnames geschikt voor gereedschapsdragers, draagrails, legborden met opstaande randen en geperforeerde platen.**
- **Draaglast bij oppervlakteverdeling per verticale sectie: 600 kg.**
- **Maximale last verticale kast: 2400 kg.**
- **Sluitsysteem voor noodontgrendeling.**

Toepassing:

Automatisch artikeluitgiftesysteem voor het opbergen en beheren van gereedschappen en C-artikelen.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, verticale secties antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Bij verticale kasten zijn er hogere eisen aan de ondergrond, aangezien de verticale secties direct op de vloer lopen! De klant moet absoluut voldoen aan de volgende voorwaarden voor de opstelplaats:

- **Vlakheidstolerantie volgens DIN 18202 voor afgewerkte bodems.**
- **Hoek van maximaal 2 millimeter op 1 meter meetlengte.**
- **De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben.**
- **Gladde ondergrond.**

De systemen zijn geschikt voor vloer- of wandbevestiging en moeten beslist worden beveiligd tegen omvallen.

Deze verticale kasten kunnen alleen in combinatie met een Tool24 Smartline Master Unit-systeem nr. 979001 S11M of nr. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit-systeem nr. 979201 DE of nr. 979211 EN en Tool24 Locker Master Unit-systeem nr. 979300 DE of nr. 979310 EN worden gebruikt.

Technische beschrijving

Aantal gereedschapsopnames	672
Hartafstand A	52 mm
Gewicht	320 kg
Verticale sectie draagvermogen	600 kg
Breedte	717 mm
Aantal gereedschapsdragers nr. 970130	24
Diepte	750 mm
Verticale sectie nuttige hoogte	1750 mm
Verticale sectie lades breedte	155 mm
Aantal verticale secties	4
Hoogte	2000 mm
Serie	Tool24 Smartline
Draagvermogen kastbehuizing binnen	2400 kg
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis

Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Goederenuitgiftesysteem

Accessoires

Gereedschapsdrager met gereedschapsopnames Voor gereedschapsschachten VDI20	970130 VDI20
---	--------------