



## Reciprozaagbladen, Omschrijving: 6108RCT



### Bestelgegevens

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer  | 588745 6108RCT |
| GTIN          | 885363190311   |
| Artikelklasse | 58Z            |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**HM-uitgeruste Lazer CT™** reciprozaagbladen garanderen een hoge zaagcapaciteit en standtijd.

**Toepassing:**

Voor de bewerking van roestvrijstaal en gietijzer.

### Technische beschrijving

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tandsteek                        | 3,1 mm                   |
| Zaagbladmateriaal                | HM                       |
| Plaatdikte (geperforeerde plaat) | 4-12 mm                  |
| Snedetype                        | rechte snede snel (grof) |
| Aantal bladen                    | 1                        |
| Metalen profiel (open)           | < 150 mm                 |
| geoptimaliseerd voor materiaal   | INOX                     |
| geoptimaliseerd voor materiaal   | Gietijzer                |
| Bladlengte                       | 152 mm                   |
| Omschrijving                     | 6108RCT                  |
| Producttype                      | Reciprozaagblad          |

