

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Tafelboormachine ALZTRONIC, Maximale boor-Ø in staal: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	076563 12
GTIN	2050002043527
Artikelklasse	03P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurige tafelboormachine met lange levensduur. Display met multi-touch-mogelijkheden en krasbestendig, glazen oppervlak voor optimale leesbaarheid. Eenvoudige en eenduidige gebruikersgeleiding door pictogrammen op het display. Digitale boordiepteweergave met nulpuntvastlegging.

Standaarduitvoering:

- **5 inch TFT - LCD-display met touchfunctie: Handmatige invoer gewenste spindeltoerentalwaarde, werkelijke toerentalweergave, geïntegreerde boordiepteweergave met touch-nulpuntovername, virtuele boordiepteschaal op het display, machinetoestandsindicaties en waarschuwingen op het display, service-informatie, selecteerbare gebruikerstalen: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.**
- **Wisselstroommotor 230 volt, 50 Hz.**
- **Aansluitstekker reeds gemonteerd, kabellengte 3 m.**
- **Toerentalinstelling traploos met behulp van potentiometer.**
- **Drie afzonderlijke tasters voor rechtsom draaien - linksom draaien - stop (spindelstop door remfunctie).**
- **Spindelbescherming met elektrische beveiliging.**
- **Drukknop (vergrendelend) voor NOOD-STOP.**
- **Hoofdschakelaar, afsluitbaar.**
- **Kleur: DD-structuurlak signaalwit RAL 9003, PANTONE 7545c, zwart.**

Met in hoogte verstelbare en zwenkbare boorkop.

**Functie:**

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

**Opmerking:**

Andere tafelboormachines en optionele uitrusting zoals led-machinelamp, technologicalculator enz. zijn op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Afstand spindel-grondplaat maximaal	250 mm
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak	300 mm
Maximale tap-Ø in staal	M10
Gewicht	64 kg
Afstand spindel-grondplaat minimaal	110 mm
Spindelslag	40 mm
Maximaal toerental	250 - 5000 min <sup>-1</sup>
Aandrijfsnelheid	handmatig
Uitsteeklengte	200 mm
Aantal T-groeven	2
Fabrikantnummer	ALZTRONIC i12
Wattage	700 W
Gereedschapsopname	B16
Boorkop hoogteverstelling	handwiel
Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak	240 mm
Maximale boor-Ø in staal	12 mm
T-groefafstand	80 mm
Nominale T-groefmaat	12 mm
Zuil-Ø	50 mm
Energievoorziening	Netvoeding
IP-klasse	IP 54
Producttype	Boormachine, BE 75-16

