

ALZMETALL
we drive productivity**Tafelboormachine ALZTRONIC, Maximale boor-Ø in staal: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	076563 14
GTIN	2050002043534
Artikelklasse	03P

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige tafelboormachine met lange levensduur. Display met multi-touch-mogelijkheden en krasbestendig, glazen oppervlak voor optimale leesbaarheid. Eenvoudige en eenduidige gebruikersgeleiding door pictogrammen op het display. Digitale boordiepteweergave met nulpuntvastlegging.

Standaarduitvoering:

- **5 inch TFT - LCD-display met touchfunctie: Handmatige invoer gewenste spindeltoerentalwaarde, werkelijke toerentalweergave, geïntegreerde boordiepteweergave met touch-nulpuntovername, virtuele boordiepteschaal op het display, machinetoestandsindicaties en waarschuwingen op het display, service-informatie, selecteerbare gebruikerstalen: DE/EN/FR/ES/IT/NL/RU.**
- **Wisselstroommotor 230 volt, 50 Hz.**
- **Aansluitstekker reeds gemonteerd, kabellengte 3 m.**
- **Toerentalinstelling traploos met behulp van potentiometer.**
- **Drie afzonderlijke tasters voor rechtsom draaien - linksom draaien - stop (spindelstop door remfunctie).**
- **Spindelbescherming met elektrische beveiliging.**
- **Drukknop (vergrendelend) voor NOOD-STOP.**
- **Hoofdschakelaar, afsluitbaar.**
- **Kleur: DD-structuurlak signaalwit RAL 9003, PANTONE 7545c, zwart.**

Met starre boorkop en in hoogte verstelbare en zwenkbare machinetafel.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Opmerking:

Andere tafelboormachines en optionele uitrusting zoals led-machinelamp, technologicalculator enz. zijn op aanvraag leverbaar. Optioneel met schroefdraadmes verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	230 - 4000 min ⁻¹
Fabrikantnummer	ALZTRONIC i14
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak	300 mm
Wattage	700 W
Afstand spindel-grondplaat maximaal	437 mm
Machinetafel hoogter verstelling	Handslinger
Afstand spindel-grondplaat minimaal	437 mm
Maximale boor-Ø in staal	14 mm
Machinetafel lengte nuttig oplegvlak	240 mm
Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak	240 mm
Aandrijfsnelheid	handmatig
T-groefafstand	80 mm
Nominale T-groefmaat	12 mm
Gewicht	83 kg
Afstand spindel-machinetafel minimaal	75 mm
Aantal T-groeven	2
Spindelslag	80 mm
Afstand spindel-machinetafel maximaal	357 mm
Uitsteeklengte	190 mm
Zuil-Ø	65 mm
Machinetafel breedte nuttig oplegvlak	300 mm
Gereedschapsopname	MK2

Maximale tap-Ø in staal	M10
Energievoorziening	Netvoeding
IP-klasse	IP 54
Producttype	Boormachine, BE 75-16